

# ドレン抜き WA-2

部品番号: 152810

FESTO

自動



## データシート

特長	値
操作方法	メカ機構
取付方向	垂直±5°
手動操作	押側
ドレン	全自動
構造	外部的機械により自動
測定装置	充填レベル
バルブ機能	2位置2方弁ノーマルオープン
使用圧力	1.5 ... 14 bar
作動流体	水
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
質量	92 g
取付方法	ライン設備
ドレン抜きホース接続口	PK-4
接続ポート径	M9
Material housing	鍛造アルミ合金