


# 圧力計

## MA-15-10-QS-4

部品番号: 153383

FESTO

圧力表示単位 : bar, psi



## データシート

| 特長                        | 値                 |
|---------------------------|-------------------|
| 表示単位[bar]                 | 0 ... 10 bar      |
| 呼び寸法 圧力計                  | 15                |
| 構造                        | ブルトン管式圧力計         |
| 取付方法                      | ライン設備             |
| 作動流体                      | 不活性ガス<br>中性流体     |
| Operating pressure MPa    | 0 ... 1 MPa       |
| 使用圧力                      | 0 ... 10 bar      |
| Operating pressure        | 0 ... 145 psi     |
| 有効負荷係数                    | 0.66              |
| 測定精度クラス                   | 5                 |
| 保護仕様                      | IP53              |
| 流体温度                      | -20 ... 60 °C     |
| 周囲温度                      | -20 ... 60 °C     |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B2-L    |
| 材質                        | RoHS対応            |
| ポート位置                     | 後方中央              |
| 接続ポート径                    | QS-4              |
| 流体接触部の材質                  | 真鍮                |
| Material of threaded plug | 真鍮                |
| Material housing          | 鋼                 |
| Material screen           | PC                |
| ハウジングカラー                  | 黒                 |
| 質量                        | 10 g              |
| 作動/パイロット流体に注意             | アセチレン不使用<br>酸素不使用 |