

# ワンタッチコネクタ ( 360°回転可能 ) QSR-1/2-12

部品番号: 153409

FESTO

雄ネジ外形六角、ボールベアリング入り、360度回転可能



## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	8 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
最高速度	250 1/min
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
最大ラジアルトルク	0.025 Nm
締め付けトルク	26 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	89 g
取付方法	External hex A/F 24
エア接続ポート 1	R1/2 ( 雄ネジ )
エア接続ポート 2	外径12mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス