

シャットオフバルブ HE-2-QS-12

製品番号: 153470

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	2/2 双安定
エア接続ポート 1	QS-12
空気圧接続 2	QS-12
操作方法	手動
取付方法	オプション： 中空穴でのダイレクトマウント インライン
標準公称流量	788.4 l/min
呼び径	4.7 mm
使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.95 bar...10 bar
周囲温度	0 -C...60 -C
材質ハウジング	PBT-剛性
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
構造	ピストンゲートバルブ
制御方法	ダイレクト
流れ方向	リバーシブル
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス4
流体温度	0 -C...60 -C
製品質量	47 g
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質シール	NBR