


レギュレータ LRMA-QS-8

部品番号: 153497
廃番予定品

FESTO

圧力計付

製造中止予定品 (2021年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による
エア接続ポート 1	QS-8
エア接続ポート 2	QS-8
取付方法	取付穴
標準流量	124 l/min
1時側圧力	0 ... 9 bar
周囲温度	0 ... 60 °C
Material housing	強化PBT
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
ロック機構	刻み付ボルトロックナット付
取付方向	任意
構造	直動ピストン式レギュレータ 連続エア供給付
圧力計	圧力計付
制御圧力範囲	1 ... 8 bar
質量	68 g
Material of threaded plug	真鍮 ニッケルメッキ
Material of threaded seal	PTFE