

# ワンタッチティーコネクタ QST3-3/8T-1/4-U


部品番号: 153808

FESTO

回転角度360°、4出力

この製品はFesto USA向けの製品です。

2011年廃番予定品



## データシート

特長	値
サイズ	標準
取付方向	任意
構造	押し引きの原理
容器サイズ	1
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気 真空
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
質量	31 g
出力数	4
供給配管数	1
エア供給ポート	適用チューブ外径: 3/8"
エア排気ポート	適用チューブ外径: 1/4" 適用チューブ外径: 3/8"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PBT
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス