

# ワンタッチエルボ QSM1-1/16-1/8-U

部品番号: 153908

FESTO

外形六角、360°回転可能  
この製品はFesto USA向けの製品です。  
2011年廃番予定品



## データシート

| 特長                 | 値                            |
|--------------------|------------------------------|
| サイズ                | MINI                         |
| オリフィス径             | 2.5 mm                       |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ    | コーティング                       |
| 取付方向               | 任意                           |
| 容器サイズ              | 1                            |
| 構造                 | 押し引きの原理                      |
| 使用圧力               | -0.95 ... 10 bar             |
| 使用圧力における温度範囲       | -0.95 ... 10 bar             |
| 作動流体               | ろ過圧縮空気<br>真空                 |
| 耐酸性クラス: CRC        | 1                            |
| 周囲温度               | -10 ... 60 °C                |
| 認証                 | Germanischer Lloyd           |
| 接続ポート径             | NPT1/16-27<br>適用チューブ外径: 1/8" |
| リリースリングの色          | グレー                          |
| 材質                 | RoHS対応                       |
| 材質 ハウジング           | 強化PBT                        |
| 材質情報 リリースリング       | POM                          |
| 材質 チューブパッキン        | NBR                          |
| 材質情報 チューブクランプセグメント | ステンレス                        |