



遮断弁 HE-2-QS-5/16-U

部品番号: 153982

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	2/2ピステープル
エア接続ポート 1	QS-5/16
エア接続ポート 2	QS-5/16
操作方法	手動操作
取付方法	取付穴を使った直接取付 ライン設備 オプション
標準流量	415.8 l/min
オリフィス径	3.5 mm
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
周囲温度	0 ... 60 °C
Material housing	強化PBT
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
シール	ソフトシール
取付方向	任意
構造	スプール弁
制御方法	直動
流れ方向	逆流可能
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルームクラス	ISO class 4
流体温度	0 ... 60 °C
質量	26 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR