

モータ折り返しキット EAMM-U-110-D60-60H-120

製品番号: 1542264

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------|-----------------------|
| サイズ | 110 |
| 取付位置 | 任意 |
| ギア比 | 1:1 |
| 最高回転数 | 5000 1/min |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保管温度 | -25 -C...60 -C |
| 相対湿度 | 0 ~ 95% |
| 保護等級 | IP40 |
| 周囲温度 | -10 -C...60 -C |
| 負荷慣性モーメント | 799 kgmm ² |
| アイドル駆動トルク | 0.3 Nm |
| 伝達トルク | 25 Nm |
| 製品質量 | 5240 g |
| インタフェースコード アクチュエータ | D60B |
| インタフェースコード モータイン | 60H |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |