

薄形シリンダ ADVU-16- -P-A-S26

部品番号: 156021


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

スイッチ取付可 ロッド先端雌ネジ。


Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



典型的な表現



データシート

| 特長 | 値 |
|--|-------------------------------|
| ストローク | 1 ... 200 mm |
| ピストン径 | 16 mm |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 運転モード | 複動式 |
| ロッドエンド | 雌ネジ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| バリエーション | 貫通ピストンロッド max. 120°Cの耐熱シール |
| Operating pressure MPa | 0.13 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | 1.3 ... 10 bar |
| Operating pressure | 18.85 ... 145 psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | 0 ... 120 °C |
| 終端衝撃エネルギー | 0.1 J |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 90 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 90 N |
| 取付方法 | 取付穴 アクセサリ オプション |
| 接続ポート径 | M5 |
| Material of flange screw | ステンレス |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 |
| Material of dynamic seals | FPM |
| Material piston rod | ステンレス |
| Material cylinder barrel | 鍛造アルミ合金 |