


# 薄形シリンダ AEVULQ-16- -A-P-A-S26

部品番号: 156401  
Classic

FESTO

スイッチ取付可 角形ピストンロッドによる回転防止。  
製造中止予定品 (2019年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



典型的な表現



## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 25 mm
ピストン径	16 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	単動
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	貫通ピストンロッド max. 120°Cの耐熱シール
回転防止仕様 / ガイド	角形ロッド
使用圧力	1.3 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	0 ... 120 °C
終端衝撃エネルギー	0.1 J
0.6MPaで前進時の理論力	81 N
取付方法	オプション 取付穴 アクセサリ
接続ポート径	M5
Material of flange screw	ステンレス
Material cover	鍛造アルミ合金
Material of dynamic seals	FPM
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	鍛造アルミ合金