

# スイベルフランジ SUA-50

製品番号: 157324

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	50
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 -C...90 -C
製品質量	288 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	鍛造アルミ合金
ボルト材質	亜鉛めっき鋼
材質 スリーブ	ばね鋼
材質: ベアリング	プラスチック
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき
ヒューズ材質	ばね鋼
シャフト材質	鋼 保護カバー付