


# タイマーリセッター PZVT-AUT

部品番号: 158496

FESTO



## データシート

特長	値
構造	空気圧アクチュエータ付機械式シーケンスカウンタ
スイッチオフ圧力	$\leq 0.1$ bar
使用圧力	2 ... 6 bar
切換圧力	$\geq 1.6$ bar
標準流量	50 l/min
調整可能な遅延時間	0.2 ... 2 s
リセットまでの停止時間	$\geq 200$ ms
繰返し精度：時間設定	$\pm 0,3$ s
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP54 保護キャップ及びフロントフレーム付 IEC 90529
周囲温度	-15 ... 60 °C
質量	50 g
取付方法	フロントパネル取付形
接続ポート径	雌ネジM5
材質	RoHS対応
Material housing	ABS