

# フィルタ LF-1/8-D-MINI

部品番号: 159612

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

ポウルガード付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	MINI
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	手動回転
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	22 cm <sup>3</sup>
ポウルガード	金属製ポウルガード
使用圧力	0 ... 16 bar
標準流量	1,000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	250 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
材質	RoHS対応
Material filter	PE
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC