

フィルタ LF-1-D-MAXI-A

製品番号: 159619

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	40 µm
ドレン	全自動式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
最大ドレン量	80 cm ³
シエル保護	メタル製ポウルガード
作動電圧	2 bar...12 bar
標準公称流量	5300 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
流体温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
製品質量	1440 g
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1
空気圧接続 2	G1
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: フィルタ	PE
材質:ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ポウル材質	PC