

プラスチックチューブ PUN-6X1-SW

製品番号: 159665

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|--|
| 外径 | 6 mm |
| 流量に応じた曲げ半径 | 26.5 mm |
| 内径 | 4 mm |
| 最小曲げ半径 | 16 mm |
| 使用に関する注記 | TPE-U エステル系 The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free of phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing may get damaged. |
| チューブ特性 | ケーブルペア |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 000032...101.5 000032 |
| 温度依存性使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032 |
| 認証 | TÜV |
| 証明書発行機関 | B 013277 0506 00 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気 |
| 材料の耐火試験 | UL94 HB |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -35 -C...60 -C |
| 長さあたりの製品質量 | 0.0192 000015 |
| 空気圧接続 | プラグコネクタ外径6mm用 バーブ型ニップル用 内径 4mm, ユニオンナット付 バーブ継手内径 4 mm用 |
| 色 | 黒 |
| シヨア硬さ | D 52 +/-3 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質: チューブ | TPE-U(PU) |