


# 真空フィルタ

## VAF-PK-6

部品番号: 160239

FESTO

インライン



## データシート

特長	値
オリフィス径	4.6 mm
取付方向	任意
フィルタエレメントのサイズ	50 µm
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
使用圧力に注意	真空システム用
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	210 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 40 °C
質量	10 g
取付方法	ライン設備
接続ポート径	PK-6ユニオンナット付
Material of union nut	POM
材質	RoHS対応
Material filter	メッシュ PA
Material housing	PA
エジェクタパルスの整合性	<= 8 bar