

ワンタッチテーパーコネクタ QST-V0-1/8-8

部品番号: 160523

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	6 mm
材料の耐火テスト	UL94 V-0 (本体) UL94 V-0 (リリースリング)
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
デザイン	T形
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
締め付けトルク	7 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	20 g
取付方法	External hex A/F 12
エア接続ポート 1	R1/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径8mmのチューブ用
リリースリングの色	黒
Material of threaded plug	真鍮ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	PBT
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス 真鍮