

# テュー QST-V0-1/2-12

製品番号: 160532

FESTO



## データシート

| 特徴             | 値   |
|----------------|---|
| サイズ            | 標準  |
| 呼び径            | 10.3 mm   |
| 材料の耐火試験        | UL94 V-0(ハウジング)<br>UL94 V-0(リリースリング)                                    |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | コーティング  |
| 形状             | テュー   |
| 発注単位           | 1   |
| 構造             | Push-Pull方式   |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 000032...145 000032 |
| 作動電圧の情報        | 水: 最大0.6MPa(最大50°C)   |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                           |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可   |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性  |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 周囲温度           | 0 -C...60 -C  |
| 定格締付トルク        | 26 Nm   |
| 定格締付トルクに対する許容  | ±20%  |
| 製品質量           | 77 g  |
| 取付方法           | 六角ねじ SW21   |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじ R1/2  |
| 空気圧接続 2        | チューブ 外径12mm用  |
| 色 リリースリング      | 黒   |
| ねじ付トラニオン材質     | 真鍮ニッケルめっき   |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠  |
| 材質 ハウジング       | PBT   |
| リリースリング材質      | PBT   |
| チューブシール材質      | NBR   |
| チューブ止め具材質      | ステンレス<br>真鍮   |