

ワンタッチテーパーコネクタ QST-V0-10

部品番号: 160535

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	8.1 mm
材料の耐火テスト	UL94 V-0 (本体) UL94 V-0 (リリースリング)
デザイン	T形
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range 温度範囲での作動圧力	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range 使用圧力に注意	-13.775 ... 145 psi Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	27 g
エア接続ポート 1	外径10mmのチューブ用
エア接続ポート 2	外径10mmのチューブ用
リリースリングの色	黒
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	PBT
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス 真鍮