

リニアアクチュエータ DGP-3"-PPV-A-B

部品番号: 160915



FESTO

スイッチ取付可

ピストンとランナーは一体構造、両端可変クッション付。

この製品はFesto USA向けの製品です。

製造中止予定品、2013年まで注文可能



典型的な表現

データシート

特長	値
ストローク	10 ... 3,000 mm
ピストン径	3"
クッション	PPV : 両側可変エアクッション ショックアブソーバ付
ガイド	基本ガイド
駆動原理	positive-locking (溝)
使用圧力	1.5 ... 8 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-10 ... 60 °C
クッションストローク	85 mm
接続ポート径	NPT1/2-14