


真空パッド VAS-8-M5-SI

部品番号: 160988

FESTO

シールリングは含まれていません
製造中止予定品、2012年まで注文可能



データシート

特長	値
オリフィス径	2 mm
真空パッド径	8 mm
吸着盤の有効径	5.5 mm
構造	真空ポート上 標準形
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-40 ... 200 °C
破壊力: 真空圧の70%	1.6 N
質量	2 g
取付ネジ	M5
真空パッド取付	M5
真空接続ポート	M5
ショア硬度	60 +/- 5
材質 ねじ込みピン	鍛造アルミ合金
材質	PWIS質を含む
材質 吸着盤	VMQ (シリコン)