



スピードコントローラ CRGRLA-1/8-B

部品番号: 161404

FESTO

耐腐食性
めねじのスィベルジョイント付



データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
操作方法	手動操作
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	340 l/min
自由流れの方向時の標準流量	260 ... 420 l/min
Operating pressure MPa	0.03 ... 1 MPa
使用圧力	0.3 ... 10 bar
Operating pressure	4.35 ... 145 psi
周囲温度	-20 ... 80 °C
Maritime classification	see certificate
取付方向	任意
回転能力	360°, 連続運転不可
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	580 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	530 ... 590 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
クリーンルームクラス	ISO class 4
保管温度	-10 ... 40 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
オリフィス径	4 mm
最大締付トルク	6 Nm
許容使用トルク、 調整ネジ	0.5 Nm
質量	37.8 g
材質	RoHS対応
Material seals	FPM PVC
Material hollow bolt	ステンレス
Material adjusting screw	ステンレス
Material swivel fitting	ステンレス