

ソレノイドバルブ MN1H-2-3/8-MS-NPT



部品番号: 161726

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

マニュアル操作付、ソレノイドコイルとソケット無し、ソレノイドコイルとソケットは別途ご注文ください。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
構造	ダイヤフラムバルブ
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	3/8 NPT
オリフィス径	13 mm
バルブ機能	2方弁ノーマルクローズ
手動操作	アクセサリによって保持 押側
流れ方向	逆流れ不可
流体	ろ過 (200µm) 圧縮空気
排気機能	絞り調整不可
リターン方式	エアリターン
制御方法	パイロット式
使用圧力	0.5 ... 10 bar
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Material screws	ステンレス
材質番号 : ねじ	1.4301
質量	450 g
保護仕様	IP65