


エンコーダケーブル NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V4

部品番号: 1617289

FESTO



データシート

特長	値
配線特長	移動チェーン適用可能
保護仕様	IP65
ケーブル可動時の周囲温度	-40 ... 75 °C
周囲温度	-50 ... 80 °C
最小ケーブル曲半径	100 mm
ケーブルの構造	シールド 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
ケーブル径	8.2 mm
ケーブル長さ	5 m
材質	RoHS対応
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PUR)