

# アングルグリッパ HGW-40-A

部品番号: 161836

FESTO

セルフセンタリング、内側グリッパまたは外部グリッパ両方に使用可、開口角40°、無接点近接スイッチ用。

2011年廃番予定品



## データシート

特長	値
サイズ	40
最高停止精度	0.2 mm
最大開角度	40 deg
繰返し精度 グリッパ	<= 0.04 mm
グリッパ爪数	2
運転モード	複動式
グリッパ機能	角度
構造	レバー
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	2 ... 8 bar
グリッパの最大周波数	4 Hz
0.6MPa時の最低開時間	60 ms
0.6MPa時の最低閉時間	50 ms
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	5 ... 60 °C
使用圧力0.6MPa時の総把持トルク (内部把持)	965 Ncm
使用圧力0.6MPa時の総把持トルク (外部把持)	880 Ncm
グリッパフィンガにおける最大静的負荷: Fz	124 N
Mx: グリッパの静的最大モーメント	5.7 Nm
My: グリッパの静的最大モーメント	2.2 Nm
Mz: グリッパの静的最大モーメント	3.6 Nm
質量	720 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	G1/8
材質	銅、PTFEフリー
材質 カバーキャップ	POM
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 硬質クロムメッキ
材質 グリッパ爪	合金鋼 ニッケルメッキ