

# ツインロッドシリンダ DPZ-25-80-P-A-KF-S20

部品番号: 162114

FESTO

平行ピストンロッド2本付、近接スイッチ取付可、クッションなし



## データシート

| 特長             | 値                             |
|----------------|-------------------------------|
| ストローク          | 80 mm                         |
| 終端ストローク調整可     | 10 mm                         |
| ピストン径          | 25 mm                         |
| ドライブユニットの運転モード | ヨーク                           |
| クッション          | P : 固定クッション                   |
| 取付方向           | 任意                            |
| ガイド            | コロガリガイド                       |
| 構造             | ガイド                           |
| 位置検出           | 近接スイッチ用                       |
| バリエーション        | 中空穴付両ロッド                      |
| 使用圧力           | 1 ... 10 bar                  |
| 運転モード          | 複動式                           |
| 作動流体           | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意  | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| 耐酸性クラス : CRC   | 0                             |
| 周囲温度           | -20 ... 80 °C                 |
| 終端衝撃エネルギー      | 0.3 Nm                        |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 452 N                         |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 452 N                         |
| ポートは2箇所から選択可   | 製品図面参照                        |
| 接続ポート径         | M5                            |
| 材質 カバー         | 鍛造アルミ合金                       |
| 材質 シール         | NBR                           |
| 材質ハウジング        | 鍛造アルミ合金                       |
| 材質ピストンロッド      | 浸炭鋼                           |