

# ガイドユニット SPZ-20-40-P-A-KF

部品番号: 162180  
廃番予定品

FESTO

ツインピストンロッドと近接スイッチ付  
製造中止予定品 (2019年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

| 特長                  | 値                             |
|---------------------|-------------------------------|
| ストローク               | 40 mm                         |
| 終端ストローク調整可          | 10 mm                         |
| ピストン径               | 20 mm                         |
| ドライブユニットの運転モード      | スライド                          |
| クッション               | 固定金属ストッパ付のエアクッション             |
| 取付方向                | 任意                            |
| ガイド                 | コロガリガイド                       |
| 構造                  | ガイド                           |
| 位置検出                | 近接スイッチ用                       |
| 使用圧力                | 1 ... 10 bar                  |
| 運転モード               | 複動式                           |
| 作動流体                | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意       | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| 耐酸性クラス: CRC         | 0 - 腐食ストレスなし                  |
| 周囲温度                | -20 ... 80 °C                 |
| 0.6MPaで後退時の理論力      | 282 N                         |
| 0.6MPaで前進時の理論力      | 282 N                         |
| 接続ポート径              | M5                            |
| Material cover      | 鍛造アルミ合金                       |
| Material seals      | NBR                           |
| Material housing    | 鍛造アルミ合金                       |
| Material piston rod | 浸炭鋼                           |