

# フィルタ LF-3/8-D-5M-MIDI

製品番号: 162613

FESTO



## データシート

| 特徴             | 値  |
|----------------|--|
| サイズ            | Midi                                     |
| シリーズ           | D  |
| 取付位置           | 垂直 ±5°                                   |
| ろ過度            | 5 µm                                     |
| ドレン            | マニュアル 回転式                                |
| 構造             | 遠心分離機付焼結フィルタ                             |
| 最大ドレン量         | 43 cm <sup>3</sup>                       |
| シエル保護          | メタル製ボウルガード                               |
| 作動電圧           | 0 bar...16 bar                           |
| 標準公称流量         | 1800 l/min                               |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性                               |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 保管温度           | -10 °C...60 °C                           |
| 2次側のエアクオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度           | -10 °C...60 °C                           |
| 周囲温度           | -10 °C...60 °C                           |
| 製品質量           | 700 g                                    |
| 取付方法           | インライン<br>アクセサリ付                          |
| エア接続ポート 1      | G3/8                                     |
| 空気圧接続 2        | G3/8                                     |
| 材料に関する注意事項     | RoHS 準拠                                  |
| 材質: フィルタ       | PE                                       |
| 材質 ハウジング       | 亜鉛加圧鋳造                                   |
| ボウル材質          | PC                                       |