

フィルタ LF-3/8-D-5M-MIDI-A

部品番号: 162621

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタメッシュ 5µm、ポウルガード、オートドレン抜き付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|---|
| サイズ | MIDI |
| シリーズ | D |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| フィルタエレメントのサイズ | 5 µm |
| ドレン | 全自動 |
| 構造 | 遠心分離式焼結フィルタ |
| 最高ドレン貯留量 | 43 cm ³ |
| ポウルガード | 金属製ポウルガード |
| 使用圧力 | 2 ... 12 bar |
| 標準流量 | 1,800 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 出力エアの純度クラス | ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 流体温度 | 5 ... 60 °C |
| 周囲温度 | 5 ... 60 °C |
| 質量 | 700 g |
| 取付方法 | ライン設備 アクセサリ |
| エア接続ポート 1 | G3/8 |
| エア接続ポート 2 | G3/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material filter | PE |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト |
| Material bowl | PC |