

ファインフィルタ LFMB-1/4-D-MINI-A

部品番号: 162635

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

1µmフィルタエレメント、金属製ボウルガード付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
シリーズ	D
サイズ	MINI
構造	繊維フィルタ
フィルタエレメントのサイズ	1 µm
ドレン	全自動
使用圧力	2 ... 12 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
出力エアの純度クラス	圧縮空気 (調質クラス : ISO 8573-1:2010 [5:7:3]) 不活性ガス
エア質による最大標準流量	650 l/min
エア質による最少標準流量	150 l/min
ろ過度	99.99 %
最高ドレン貯留量	22 cm ³
ボウルガード	金属製ボウルガード
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	1.5 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
保管温度	-10 ... 60 °C
残存量	0.5 mg/m ³
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
取付方向	垂直±5°
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material filter	ホウケイ酸ファイバー
Material bowl	PC
材質	RoHS対応
質量	250 g