

# ファインフィルタコンビネーション LFMBA-1-D-MAXI


部品番号: 162665

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

マイクロフィルタ1 $\mu$ m (プレフィルタ用) およびマイクロフィルタ  
0.01 $\mu$ m、金属製ボウルガード付

Modern alternatives can be found by entering the first four  
characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
取付方向	垂直 $\pm 5^\circ$
フィルタエレメントのサイズ	0.01 $\mu$ m
ろ過度	99.9999 %
ドレン	手動回転
構造	繊維フィルタ
最高ドレン貯留量	80 ml
ボウルガード	金属製ボウルガード
使用圧力	1 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	1.5 ... 60 $^\circ$ C
残存量	0.01 mg/m <sup>3</sup>
周囲温度	-10 ... 60 $^\circ$ C
質量	2,400 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1
エア接続ポート 2	G1
材質	RoHS対応
Material filter	ホウケイ酸ファイバー
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC