

サブベース PAML-CP-186-HP3-G112

製品番号: 1629297

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	186
呼び幅 DN	54
シリーズ	L
使用圧力	0 MPa...5 MPa
作動電圧	0 bar...50 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 -C...60 -C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	5 -C...60 -C
周囲温度	5 -C...60 -C
製品質量	4500 g
エア接続ポート 1	G1 1/2
空気圧接続 2	G1 1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質 : ねじ	ステンレス