


# フラットシリンダ DZF-1"- -A-P-A

部品番号: 162974

FESTO

回転レス、マグネット付、クッションなし、取付方法多数



典型的な表現



## データシート

| 特長   | 値                             |
|--|-------------------------------|
| ストローク  | 0.04 ... 8 "                  |
| ピストン径  | 1"                            |
| ピストンロッドのたわみ  | 1 deg                         |
| クッション  | P : 固定クッション                   |
| 運転モード  | 複動式                           |
| 回転防止仕様 / ガイド   | 楕円ピストン                        |
| Operating pressure MPa                                   | 0.1 ... 1 MPa                 |
| 使用圧力   | 1 ... 10 bar                  |
| 作動流体   | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意  | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| 耐酸性クラス : CRC   | 2 - 腐食ストレスほぼなし                |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 周囲温度   | -20 ... 80 °C                 |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 247 N                         |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 295 N                         |
| 0mmストロークでの移動負荷   | 40 g                          |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率                                       | 22 g                          |
| 10mmストロークあたりの加算質量  | 6 g                           |
| 0mmストロークの基本質量  | 168 g                         |
| 接続ポート径   | 10-32 UNF-2B                  |
| Material cover   | 鍛造アルミ合金                       |
| Material seals   | FPM<br>TPE-U(PU)              |
| Material housing   | 鍛造アルミ合金                       |
| Material piston rod                                      | ステンレス                         |