


# ワンウェイドライブユニット FLSM-25-R

製品番号: 164236

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	25
回転方向	右回り
取付位置	任意
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	4.98 Nm
製品質量	650 g
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 スリーブ	表面硬化スチール
シャフト材質	表面硬化鋼