

# ストップシリンダ STAF-50-30-P-A-R

部品番号: 164893

FESTO

ローラ、フランジプレート付

この製品は液体の作動流体には適していません。簡単に複動シリンダへ置き換えることができます。



## データシート

特長	値
ストローク	30 mm
ピストン径	50 mm
クッション	P: 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	単動 引側
構造	ピストン ローラ付ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
回転防止仕様 / ガイド	扁平ピストンロッド
使用圧力	1.5 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	0 ... 60 °C
衝撃力	2,300 N
切換動作中の許容横荷重	1,100 N
質量	1,460 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	G1/8
材質	銅、PTFEフリー
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミニウム
材質ピストンロッド	ステンレス
ローラの材質情報	鋼