

# スパイラルプラスチックチューブ PPS-6-7,5-1/4-CT-BL

部品番号: 165873

FESTO

回転可能な継手 2 つとガスケット用、ポリアミド製(食品産業に  
使用不可)

2011年廃番予定品



## データシート

特長	値
ワーキング長さ	7.5 m
外径	7.8 mm
ブロック長さ	0.43 m
内径	6.2 mm
コイル径	75 mm
巻数	43
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 17.2 bar
作動流体	ろ過圧縮空気 真空
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	-30 ... 80 °C
質量	260 g
接続ポート径	G1/4
色	青
材質 ( 接続ネジ )	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 座屈保護	鋼 亜鉛メッキ
材質 チューブ	PA-P