


# ボールバルブ

## VZBA-1/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T

部品番号: 1686656

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F0304, welded end.



### データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	終点溶接/終点溶接
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F03 F04
内径	10 mm
DN: 呼び径	8
バルブ機能	2/2
手動操作	なし
流れ方向	逆流可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
駆動トルク	6 Nm
規格	DIN 3202-S13 ISO 5211
流体	ISO8573-1:2010 [:-:-] 準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 (水蒸気除く) 中性流体 他の流体については要問合せ
流体温度	-10 ... 200 °C
Kv値	7 m <sup>3</sup> /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seals	PTFE 強化PTFE
Material ball	ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	650 g
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高