

# ソレノイドコイル MSN1W-24AC/12DC

製品番号: 170152

FESTO



## データシート

特徴	値
取付位置	任意
最速ピックアップ時間	10 ms
スイッチオン時間	100%
力率 $\cos \{\Phi\}$	0.7
コイル特性値	DC12V : 5.0W 24V AC : 50Hz, 起動電力 7.5VA, 保持電力 5.0VA 24V AC : 60Hz, 起動電力 5.0VA, 保持電力 3.7VA
許容電圧変動	50Hz $\pm$ 10%の場合 60Hz -10 ~ +20%の場合
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
流体温度	-10 -C...50 -C
保護等級	IP65
周囲温度	-10 -C...50 -C
製品質量	80 g
電気接続	3ピン タイプA クリップ可 DIN EN 175301-803 準拠
取付方法	クランプ 固定クランプ付
材質ハウジング	PA
プラグ接点材質	鋼
巻き上げ材質	銅