

接続ケーブル KSPC-AIF-1-WD-5

部品番号: 170236

FESTO

コントローラ軸インターフェイス用



データシート

特長	値
使用電圧範囲 (AC)	<= 60 V
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保護仕様	IP20
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 80 °C
周囲温度	-20 ... 70 °C
質量	266 g
配線方式1	Angled socket, M9, 5-pin, screened
配線方式2	Socket strip 5-pin
ケーブルの構造	2x0,25 mm ² + 2x0,34mm ² +0,49mm ²
ケーブル径	5.5 mm
ケーブル長さ	5 m
ハウジングカラー	黒
被膜の色	ライトグレー
材質 コネクタナット	真鍮ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	強化PA PBT TPE-U(PUR)
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PUR)
材質 (クランプコネクタ)	Gold-plated bronze Copper alloy, tinned