

丸形シリンダ DSAG-40- -PPV-A-S2


部品番号: 172450
廃番予定品

FESTO

カバー取付ネジ、両口ロッド
製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。



典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	40 mm
ピストンロッドネジ	M12x1,25
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	22 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	633.3 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754.3 N
0mmストロークでの移動負荷	469 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	15.9 g
0mmストロークの基本質量	586 g
10mmストロークあたりの加算質量	24 g
接続ポート径	M32x2
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	ステンレス
Material piston rod	ステンレス