


ガイド付シリンダ EAGF-V2-KF-63-320

部品番号: 1725844

★ Core product range

電動シリンダ ESBF

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	63
ストローク	320 mm
戻り方向バックラッシュ	0 μ m
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷: Fy	1,260 N
最大静的荷重Fy	1,600 N
最大負荷: Fz	1,260 N
最大静的荷重Fz	1,600 N
最大トルク: Mx	75 Nm
Mx: 静的最大モーメント	95 Nm
最大トルク: My	90 Nm
My: 静的最大モーメント	115 Nm
最大トルク: Mz	90 Nm
Mz: 静的最大モーメント	115 Nm
送り力	15 N
移動負荷	4,131 g
質量	7,093 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	48 mm
ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値	4.1 mm
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material yoke plate	鋼