

カップリング EAMC-42-50-9-12

製品番号: 1732001

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	9 mm
ホルダー直径 2	12 mm
サイズ	42
呼び長さ	50 mm
取付位置	任意
最高回転数	6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	34.8 kgmm ²
伝達トルク	17 Nm
製品質量	146 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠