

# レギュレータ LR-1/4-D-MINI-NPT



部品番号: 173648

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

圧力計付、最大使用圧力 1.2MPa (12bar)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	MINI
シリーズ	D
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
エア接続ポート 1	1/4 NPT
エア接続ポート 2	1/4 NPT
材質	RoHS対応