

# レギュレータ LR-3/8-D-MIDI-NPT


部品番号: 173656

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

圧力計付、最大使用圧力 1.2MPa (12bar)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	MIDI
シリーズ	D
取付方向	任意
制御機能	2次側圧力の安定
使用圧力	16 bar
最大ヒステリシス	0.2 bar
標準流量	3,200 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出カエアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	720 g
取付方法	フロントパネル取付形 ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	3/8 NPT
エア接続ポート 2	3/8 NPT
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	亜鉛ダイカスト