

# レギュレータ LR-1/2-D-MIDI-NPT

製品番号: 173660

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
取付位置	任意
コントローラ機能	出力圧力定数
作動電圧	16 bar
最大圧カヒステリシス	0.2 bar
標準公称流量	3500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリテイクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	720 g
取付方法	オプション : フロントパネル取付 インライン ブラケット付
エア接続ポート 1	NPT1/2
空気圧接続 2	NPT1/2
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	亜鉛加圧鋳造