

フィルタ LF-3/8-D-5M-MIDI-A-NPT

製品番号: 173691

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
取付位置	垂直
ろ過度	5 µm
ドレン	全自動式
最大ドレン量	43 cm ³
シエル保護	メタル製ボウルガード
作動電圧	2 bar...12 bar
標準公称流量	1800 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
取付方法	オプション : インライン ブラケット付
エア接続ポート 1	3/8 NPT
空気圧接続 2	NPT3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 : フィルタ	PE
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC