

フィルタ LF-3/4-D-5M-MAXI-NPT


部品番号: 173702

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタメッシュ 5µm、ボウルガード、マニュアルドレン抜き付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
取付方向	垂直
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	手動によるパルス接点
最高ドレン貯留量	80 cm ³
ボウルガード	金属製ボウルガード
使用圧力	0 ... 16 bar
標準流量	3,600 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	3/4 NPT
エア接続ポート 2	3/4 NPT
材質	RoHS対応
Material filter	PE
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC