

サービスユニット FRC-1/2-D-7-MIDI-NPT

部品番号: 173866

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタ/レギュレータ/ルブリケータの組合せ、最大出力圧 0.7MPa(7bar)、40µmフィルタ、金属製ガード付。手動ドレン抜き付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MIDI
取付方向	垂直
ドレン	手動によるパルス接点
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
使用圧力	1 ... 16 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
標準流量	2,800 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出力エアの純度クラス	エア調質クラス ISO 8573-1:2010 [7:8:-] 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,440 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	1/2 NPT
エア接続ポート 2	1/2 NPT
材質	RoHS対応
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC