


絞り弁 GRLO-M3-QS-3

部品番号: 175042

FESTO

チェック機能なし、スィベルジョイント付。



データシート

特長	値
バルブ機能	流量調整機能
エア接続ポート 1	M3
エア接続ポート 2	QS-3
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	41 l/min
使用圧力	0 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方向	任意
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	95 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	0.3 Nm
質量	7 g
Material of threaded plug	真鍮
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	真鍮
Material swivel fitting	亜鉛ダイカスト